

Garant
Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260333 12/07
GTIN	4045197653000
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Codice ISO portautensile	AH12M SDUCR/L07
Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L ₃	8 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	16 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Sporgenza totale L ₁	60 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500