

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260338 16/11
GTIN	
Classe articolo	25U

**Descrizione****Esecuzione:**

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L11
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	23 mm
Sporgenza totale $L_1$	80 mm
Spostamento centrale $L_3$	14,5 mm
Vite inserto	269022 3
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5xD
Norma	DIN 8024

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 3	269022 3