

Garant**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 1216/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Larghezza del collo L ₄	12 mm
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	AH1216M SDUCR/L07
Ø Preforatura minimo D _{min}	19,5 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500