

## Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260319 12/07
GTIN	4045197652720
Classe articolo	21T

## **Descrizione tecnica**

Inserto adatto	DC 0702
Codice ISO portautensile	E12M SDUCR/L07
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L₃	9 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	15 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11,6 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	НМ
Passaggio interno per LR	Sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice



## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500