

Garant
Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 1012/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Larghezza del collo L_4	10 mm
Lunghezza della testina L_1	28 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D_{min}	15,5 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	AH1012K SDUCR/L07
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500