

**WNMG 080404, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Rompitrucioli	HQ
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,07 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 450 m/min
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura