

**Garant****Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale $L_1$	80 mm
Codice ISO portautensile	AH16Q SDUCR/L07
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	20 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Spostamento centrale $L_3$	10 mm
Lunghezza complessiva $L$	180 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

---

**Accessori**

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500