

Garant
Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	19 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	E16R SDUCR/L07
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	15,6 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500