

**Garant****Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	E20S SDUCR/L11
Set di viti per inserti	269028 8
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	13,1 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	23,5 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	18,9 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500