

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	7 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L_1	40 mm
Misura inserto	7 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	13,5 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A10K SDUCR/L07
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500