

**Garant****Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	32 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Sporgenza totale $L_1$	125 mm
Codice ISO portautensile	AH25R SDUCR/L11
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Spostamento centrale $L_3$	16 mm
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Altezza di serraggio $L_2$	23 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500