

**Garant****Set di barre alesatrici in HM, destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260324
GTIN	4045197652751
Classe articolo	29W

**Descrizione tecnica**

Insero adatto	DC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	E12M SDUCR/L07
Codice ISO portautensile	E10K SDUCR/L07
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9,6 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11,6 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	9 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	12 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	15 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN 8024
Norma	Norma interna

Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Barra alesatrice HM Ø Codolo / Misura inserto 10/07 mm	260318 10/07
Barra alesatrice HM Ø Codolo / Misura inserto 12/07 mm	260318 12/07