

Garant
Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D_{min}	12,5 mm
Spostamento centrale L_3	7,5 mm
Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	E08K SDUCR/L07
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	7,6 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500