

Garant**SNMG 120404, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251222 HB7020
GTIN	4045197699565
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120404 HB7020 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	0,5 - 6 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura