

Garant**Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260332 16/07
GTIN	4045197652942
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	80 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Spostamento centrale L_3	10 mm
Codice ISO portautensile	AH16Q SDUCR/L07
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500