

**Garant****Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	AH20R SDQCR/L11
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina $L_1$	40 mm
Spostamento centrale $L_3$	12,5 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio $L_2$	18 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500