

Garant
Set di barre alesatrici in HSS, sinistra

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260335
GTIN	4045197653062
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Insero adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	AH0810H SDUCR/L07
Codice ISO portautensile	AH1012K SDUCR/L07
Codice ISO portautensile	AH1216M SDUCR/L07
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D_{min}	12,5 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	15,5 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	19,5 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Spostamento centrale L_3	7 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm

Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza del collo L ₄	8 mm
Larghezza del collo L ₄	10 mm
Larghezza del collo L ₄	12 mm
Profondità utile T	5 mm
Profondità utile T	5 mm
Profondità utile T	5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Barra alesatrice in HSS Ø Codolo / Misura inserto 1216/07 mm	260333 1216/07
Barra alesatrice in HSS Ø Codolo / Misura inserto 8/07 mm	260333 8/07
Barra alesatrice in HSS Ø Codolo / Misura inserto 1012/07 mm	260333 1012/07
Barra alesatrice in HSS Ø Codolo / Misura inserto 0810/07 mm	260333 0810/07