



Barra alesatrice in acciaio A.. SDUCL 93°, per inserti DC.., sinistra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260339 16/11
GTIN	4960664579600
Classe articolo	25U

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	80 mm
Spostamento centrale L_3	14,5 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	23 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L11
Misura inserto	11 mm
Vite inserto	269022 3
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Passaggio interno per LR	sì

Scheda tecnica

Applicazione

Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/260339-16/11>