


SNMG 150612, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251363 CA510
GTIN	4960664698783
Classe articolo	25E

Descrizione

SNMG 150612 CA510 Raggio di curvatura: 1,2 mm

Tipo: CA510

Rompitrucioli: PH

Profondità di taglio a_p : 1 - 10 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PH
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Tipo	CA510

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura