



Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260339 20/11
GTIN	4960664579648
Classe articolo	25U

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 20 mm

Codice ISO portautensile: A20R SDUCR/L11

Angolo di regolazione κ : 93 grado

Inserto adatto: DC.. 11T3..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 27 mm

Spostamento centrale L_3 : 16,5 mm

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	16,5 mm
Codice ISO portautensile	A20R SDUCR/L11
Misura inserto	11 mm
Vite inserto	269022 3
Ø Preforatura minimo D_{min}	27 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Sporgenza totale L_1	100 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm

Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 3	269022 3
Vite di serraggio	269406
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500