

Garant
Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0810/07mm


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 260333 0810/07 |
| GTIN | 4045197652973 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Set di viti per inserti | 269028 7 |
| Lunghezza della testina L ₁ | 22 mm |
| Larghezza del collo L ₄ | 8 mm |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 12,5 mm |
| Codice ISO portautensile | AH0810H SDUCR/L07 |
| Inserto adatto | DC.. 0702.. |
| Spostamento centrale L ₃ | 7 mm |
| Misura inserto | 7 mm |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm |
| Altezza di serraggio L ₂ | 9 mm |
| Angolo di regolazione κ | 93 grado |
| Profondità utile T | 5 mm |
| Ø Codolo D _s | 10 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 5×D |
| Materiale da taglio | HSS |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Set di viti per inserti Modello 7 | 269028 7 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |