


SNMG 120408, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Classe articolo	25E

Descrizione

SNMG 120408 CA510 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: CA510

Rompitrucioli: PS

Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	PS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	CA510

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura