

Garant**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251406 20/16
GTIN	4045197650894
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti	259023 2
Spina	259049 6
Codice ISO portautensile	MTJNR/L 2020K16
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Staffa di fissaggio	259038 14
Inserto adatto	TN.. 1604..
Lunghezza della testina L ₁	31 mm
Misura inserto	16 mm
Sottopiacchetta	259031 32
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 32	259031 32
Spina Modello 6	259049 6
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Staffa di fissaggio Modello 14	259038 14
Set di viti 10 pezzi Modello 2	259023 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500