




Morsa modulare, Larghezza ganasce A: 200/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362110 200/4
GTIN	4067263107156
Classe articolo	32P

Descrizione

Esecuzione:

- **Morsa con ganasce per serraggio interno.**
- **Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).**
- **Facile regolazione dell'apertura.**
- **Temprato HRC 60.**
- **Parallelismo 0,02 mm.**

Fornitura:

Incluso dispositivo di arresto, 2 tasselli adattatori simili a n. art. 362160 Dim. 18/16, 1 chiave di serraggio, 1 chiave per viti a brugola, 4 staffe di serraggio.

Nota:

Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio b	400 mm
Peso	74 kg
Altezza corpo base G	70 mm
Tassello adattatore longitudinale l	16 mm
Codice a colori per accessori adatti	Gerardi 200
Tassello adattatore trasversale n	16 mm
Altezza ganasce C	65 mm

Scheda tecnica

Larghezza ganasce A	200 mm
Lunghezza complessiva L	695 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili