

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/11mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	269005 3
Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	A40T SDUCR/L11
Spostamento centrale $L_3$	27 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	49 mm
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio $L_2$	39 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Ø Codolo $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 8	269028 8
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500