

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Inserto adatto	TN.. 1604..
Spina	259049 6
Misura inserto	16 mm
Staffa di fissaggio	259038 14
Codice ISO portautensile	MTJNR/L 2525M16
Set di viti	259023 2
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottopiacchetta	259031 32
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 32	259031 32
Spina Modello 6	259049 6
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Staffa di fissaggio Modello 14	259038 14
Set di viti 10 pezzi Modello 2	259023 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500