

Imbragatura verde 2000 kg, Lunghezza utile: 4m**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086255 4
GTIN	4049924500162
Classe articolo	08Z

Descrizione**Esecuzione:**

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Descrizione tecnica

Lunghezza utile	4 m
Circonferenza	8 m
Larghezza nastri	48 mm
Carico massimo semplice diretto WLL	2000 kg
Portata semplice con nodo WLL	1600 kg
Portata doppia WLL fino a 7°	4000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45°	2800 kg
Portata doppia WLL 45° – 60°	2000 kg
Tipo di prodotto	Cinghia di sollevamento

