


Inserto KOMET® Unisix®, P25M, Codice modello W29: 42-000

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236740 42-000
GTIN	4047109059177
Classe articolo	24T

Descrizione
Per :

n. art. 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Modello: ST900

Codice ISO Inserto: WOEX 080404

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,16 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	42-000
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,16 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 080404
Tipo	P25M
Modello	ST900
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	130 m/min	P
a umido max.	idoneo		