


SNMG 120404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251263 HBX020
GTIN	4045197664433
Classe articolo	22D

Descrizione

SNMG 120404 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Rompitrucioli	PM
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBX020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Portainseriti eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Assegnazione degli inserti	neutro