

HEDI

Lampada alogena mobile, 230 V, Potenza assorbita: 400 W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081212 400
GTIN	4003644013555
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio pressofuso con riflettore in alluminio e lampada. Protezione contro gli spruzzi d'acqua. Interruttore On / Off sul corpo.

Lampade alogene per utilizzo mobile con robusto supporto (protezione totale) e avvolgicavo.

Corrente d'illuminazione: 9200 lm

Classe di efficienza energetica : C

Descrizione tecnica

Corrente d'illuminazione	9200 lm
Lampadine	Alogeno
Potenza assorbita	400 W
Classe di efficienza energetica	C
Tensione nominale	230 V
Attributo del nome del prodotto	230 V

