


WNMG 080412, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Classe articolo	25E

Descrizione

WNMG 080412 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: PS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1 - 3,8 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Rompitrucioli	PS
Profondità di taglio a_p	1 - 3,8 mm

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura