



Prolunga per maschi a filettare, Modello: 2L



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 338405 2L |
| GTIN | 4067263108146 |
| Classe articolo | 32H |

Descrizione

Esecuzione:

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------|
| Per lunghezza dello stelo l_1 | 23 mm |
| \varnothing Prolunga D_3 | 6 mm |
| \varnothing Prolunga D_4 | 7,5 mm |
| Per \varnothing codolo filettato d_2 | 3,5 mm |
| Per \varnothing nominale filettatura d_1 DIN 371 | M3 |
| Per quadro K_1 | 2,7 mm |

Per Ø nominale filettatura d₁ DIN 374/376

M4,5 – M5

Prolunga L₃

230 mm

Prolunga K₂

4,9 mm

Prolunga L₂

70 mm

Tipo di prodotto

Prolunghe da 1/2 pollice