

**Prolunga per maschi a filettare, Modello: 7L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338405 7L
GTIN	4067263108948
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 371	M9
Ø Prolunga D ₄	15 mm
Prolunga L ₃	230 mm
Ø Prolunga D ₃	9 mm
Per lunghezza dello stelo l ₁	31 mm
Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 374/376	M12

Per Ø codolo filettato d ₂	9 mm
Prolunga L ₂	80 mm
Per quadro K ₁	7 mm
Prolunga K ₂	7 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice