


WNMG 080412, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Classe articolo	25E

Descrizione

WNMG 080412 CA6525 Tipo: CA6525

Rompitrucioli: MS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,8 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,8 - 4 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucioli	MS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,35 mm/gir,

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura