


WNMG 080412 Wiper, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,14 - 0,55 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucoli	WQ
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura