

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A20R SDUCR/L11
Spostamento centrale L ₃	13 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	18 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500