

Garant
DC. T 070202, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260351 HB7020
GTIN	4045197699411
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 070202 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	SS

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura