

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/11mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 2
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Sottoplacchetta	269005 3
Spostamento centrale L_3	22 mm
Codice ISO portautensile	A32S SDUCR/L11
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 8	269028 8
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500