

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A25R PTFNR/L 16
Set spine elastiche	259047 3
Sottopiacchetta	259031 34
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Leva	259015 9
Set di molle	259044 5
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	TN.. 1604..
Vite per leva	259018 6
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	24 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Sottopiacchetta Modello 34	259031 34
Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 9	259015 9
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500