

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/11 mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260343 40/11
GTIN	4045197656025
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	49 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Sottopiacchetta	269005 3
Misura inserto	11 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	A40T SDUCR/L11
Spostamento centrale L_3	27 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L_2	39 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 8	269028 8
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500