

**TNMG 160404, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251472 CA6525
GTIN	4960664513185
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Rompitrucioli	MQ
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura