

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/16mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set spine elastiche	259047 3
Codice ISO portautensile	A32S PTFNR/L 16
Inserto adatto	TN.. 1604..
Set di molle	259044 5
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Vite per leva	259018 6
Sottoplacchetta	259031 34
Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L_3	22 mm
Leva	259015 9
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Sottopiacchetta Modello 34	259031 34
Leva Modello 9	259015 9
Vite per leva Modello 6	259018 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500