

**TMSError, Lunghezza utile: 0,5m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086260 0,5
GTIN	8718126100314
Classe articolo	08Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

**Uso:**

Per sollevare e movimentare componenti.

**Nota:**

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile	0,5 m
Circonferenza	1 m
Larghezza nastri	54 mm
Carico massimo semplice diretto WLL	3000 kg
Portata semplice con nodo WLL	2400 kg
Portata doppia WLL fino a 7°	6000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45°	4200 kg
Portata doppia WLL 45° – 60°	3000 kg
Tipo di prodotto	Cinghia di sollevamento

