



Olio protettivo 3-36, 500 ml, Modello:



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083025
GTIN	5412386006319
Classe articolo	08E

Descrizione

Esecuzione:

Olio detergente e protettivo per superfici in metallo. Rimuove i residui di sporco, **elimina l'umidità** e forma una sottile pellicola di protezione. Crea superfici lucide in modo uniforme. Privo di silicone, resina e acidi. Omologazione per alimenti NSF® H2.

Nota:

Contenuto 500 ml (+ 25%).

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. **95%**. Raggiungimento della massima potenza garantito.

Esecuzione: Bomboletta spray

Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02 infiammabile

Classe di merci pericolose: 2.1

Testina nebulizzatrice: Standard

Descrizione tecnica

Testina nebulizzatrice	Standard
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02 infiammabile

Colore	blu-verde
Numero ONU	UN1950
Idrosolubilità	emulsionabile
Punto di ebollizione	190 - 250 °C
Classe di merci pericolose	2.1
Punto di infiammabilità	78 °C
Viscosità dinamica	3,9 mPas
Temperatura di immagazzinamento	15 - 50 °C
Contenuto	0,5 l
Attributo del nome del prodotto	500 ml ml
Esecuzione	Bomboletta spray
Tipo di prodotto	Sistema di pulizia / olio detergente