



Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio con LR, destra, Modello: SET11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Classe articolo	29W

Descrizione

Fornitura:

In valigetta di plastica.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: A25R SDUCR/L11

Codice ISO portautensile: A20R SDUCR/L11

Codice ISO portautensile: A16Q SDUCR/L11

Inserito adatto: DC.. 11T3..

Ø Preforatura minimo D_{min} : 25 mm

Ø Preforatura minimo D_{min} : 27 mm

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	A25R SDUCR/L11
Codice ISO portautensile	A20R SDUCR/L11
Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L11

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Altezza di serraggio L ₂	18 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Spostamento centrale L ₃	13,6 mm
Spostamento centrale L ₃	16 mm
Spostamento centrale L ₃	18,5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	27 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 14	269028 14
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti 10 pezzi	269420
Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 25/11 mm	260342 25/11
	659957 500

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm
