

Garant**DC. T 11T304, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitruccioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	SS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura