

**Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio con LR, sinistra, Modello: SET07****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260347 SET07
GTIN	4045197656681
Classe articolo	29W

Descrizione**Fornitura:**

In custodia di plastica.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A0810H SDUCR/L07
Codice ISO portautensile	A1012K SDUCR/L07
Codice ISO portautensile	A1216M SDUCR/L07
Set di viti per inserti	269028 7
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm

Spostamento centrale L ₃	6,5 mm
Spostamento centrale L ₃	9 mm
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	22,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	27,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	40,5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	12 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	15,5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	18 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza del collo L ₄	8 mm
Larghezza del collo L ₄	10 mm
Larghezza del collo L ₄	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 0810/07 mm	260343 0810/07
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500

