

HOLEX**Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio con LR, sinistra, Modello: SET11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260347 SET11
GTIN	4045197657763
Classe articolo	29W

Descrizione**Fornitura:**

In valigetta di plastica.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: A20R SDUCR/L11

Codice ISO portautensile: A16Q SDUCR/L11

Codice ISO portautensile: A25R SDUCR/L11

Insero adatto: DC.. 11T3..

Ø Preforatura minimo D_{min} : 25 mm

Ø Preforatura minimo D_{min} : 27 mm

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	A20R SDUCR/L11
Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L11
Codice ISO portautensile	A25R SDUCR/L11

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Altezza di serraggio L ₂	18 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	27 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Spostamento centrale L ₃	13,6 mm
Spostamento centrale L ₃	16 mm
Spostamento centrale L ₃	18,5 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 14	269028 14
Set di viti per inserti 10 pezzi	269420
Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 16/07 mm	260343 16/07
	260342 16/07

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio Ø Codolo /
Misura inserto 16/07 mm

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio Ø Codolo /
Misura inserto 20/11 mm

260343 20/11

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio Ø Codolo /
Misura inserto 25/11 mm

260343 25/11

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio Ø Codolo /
Misura inserto 20/11 mm

260342 20/11

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame
intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500