

Garant GRIDLINE

Frontalino pieghevole Larghezza 36G, Altezza frontalino: 275mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	998251 275
GTIN	4067263111443
Classe articolo	91R

Descrizione**Esecuzione:**

Il frontalino anteriore pieghevole impedisce agli oggetti di cadere dal ripiano. Il frontalino anteriore può essere ripiegato sul davanti. Angolo di inclinazione massimo di 180°. Con maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura su entrambi i lati con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassette, impostazione container.

Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016.

Nota:

È necessario installare un ripiano con un'altezza frontalini di almeno 50 mm. In caso di installazione di cassette con serratura, ante, barre di sicurezza o altro, è necessario prevedere un ripiano con un'altezza frontalino di 100 mm sotto il frontalino pieghevole. I cassette non possono essere montati dietro il frontalino a ribalta. Non compatibile con le cassette per utensili del gruppo 93.

Descrizione tecnica

Profondità	38 mm
Peso	4,5 kg
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Altezza utile	250 mm
Angolo di inclinazione	180 grado
Larghezza utile in G	36

Larghezza utile	900 mm
Spessore del materiale	1,5 mm
Altezza frontalino	275 mm
Campo d'impiego	Scaffale a cassetti
Campo d'impiego	Impostazione container
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Tipo di prodotto	Sportello frontale