

Garant GRIDLINE

**Frontalino pieghevole Larghezza 56G, Altezza frontalino: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	998253 250
GTIN	4067263111559
Classe articolo	91R

**Descrizione****Esecuzione:**

Il frontalino anteriore pieghevole impedisce agli oggetti di cadere dal ripiano. Il frontalino anteriore può essere ripiegato sul davanti. Angolo di inclinazione massimo di 180°. Con maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura su entrambi i lati con sblocco di sicurezza a una mano.

**Per:**

Scaffalature a cassette, impostazione container.

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in antracite RAL 7016.

**Nota:**

È necessario installare un ripiano con un'altezza frontalini di almeno 50 mm. In caso di installazione di cassette con serratura, ante, barre di sicurezza o altro, è necessario prevedere un ripiano con un'altezza frontalino di 100 mm sotto il frontalino pieghevole. I cassette non possono essere montati dietro il frontalino a ribalta. Non compatibile con le cassette per utensili del gruppo 93.

**Descrizione tecnica**

Spessore del materiale	1,5 mm
Altezza utile	225 mm
Altezza frontalino	250 mm
Larghezza utile	1400 mm
Profondità	38 mm
Larghezza utile in G	56

Peso	5,2 kg
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Angolo di inclinazione	180 grado
Campo d'impiego	Scaffale a cassetti
Campo d'impiego	Impostazione container
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Tipo di prodotto	Sportello frontale